

Component List

(Senarai Komponen)

Meat Mincer (Mesin Mencincang Daging)




BJY-MM12/S
BJY-MM12/S-60



BJY-MM22/S
BJY-MM22/S-60

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference. (Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)


EXPLOSIVE DRAWING (RAJAH TERPERINCI) - BJY-MM12/S



COMPONENTS LIST (SENARAI KOMPONEN) - BJY-MM12/S

No	Description (Butir-Butir)	BJY-MM12/S BJY-MM12/S-60
1	Internal Axle - 143mm (Axe Dalaman - 143mm)	IC-MM12-AXLE
2	Worm Wheel (Roda Sawat) - ID = 19mm, OD = 42mm	IC-MM12-WW
3	Spiral Shaft With 2 Parts Connected (Skrus Cincang)	IC-MM12-SS-N
4	Knife (Pisau Cincang)	IC-MM120KNIFE
5	Hole Plate Ø3 (Plat Lubang Ø3)	IC-MM120-HP3
	Hole Plate Ø6 (Plat Lubang Ø6)	IC-MM120-HP6
	Hole Plate Ø8 (Plat Lubang Ø8)	IC-MM120-HP8
6	Hand Nut (Nut Tangan)	IC-MM120-WL
7	Capacitor 20uF + 100uF (Kapasitor 20uF + 150uF) = 2pcs	IC-MM120-EC
8	Coil Of Motor (Gegelung Motor)	IC-MM12-MT
9	Power Switch (Suis Elektrik)	IC-MM120-PS
10	Drainer Stopper (Penguluk Daging)	IC-MM120-DS
11	Rubber Stands (Kaki Getah)	IC-MM120-RS
12	Stopper (Penyumbat)	IC-MM120-STOP
13	Motor Amateur (2 Bearing 6203 + Flip Switch)	IC-MM12-WORM
14	Connection Sleeve (Lengan Penyambung)	IC-MM12-SL
15	Tray (Dulang) - (L x W x D = 320mm x (190+210) x 40mm)	IC-MM12-TRAY
16	Big Oil Seal (Lakri Minyak Besar) - ID = 30mm, OD = 44mm	IC-MM-BOS
	Medium Oil Seal (Lakri Minyak Tengah) - ID = 25mm, OD = 40mm	IC-MM-MOS
	Small Oil Seal (Lakri Minyak Kecil) - ID = 20mm, OD = 34mm	IC-MM-SOS
17	Bearing (Bearing) - ID = 30mm, OD = 45mm	IC-MM12-B
	Bearing 6303 (Bearing 6303) - ID = 16mm, OD = 36mm	IC-MM12-B6303
18	Switch Plactic (Suis Plastik)	IC-BM10-4F7

EXPLOSIVE DRAWING (RAJAH TERPERINCI) - BJY-MM22/S



COMPONENTS LIST (SENARAI KOMPONEN) - BJY-MM22/S

No	Description (Butir-Butir)	BJY-MM22/S BJY-MM22/S-60
1a	Internal Axle - 280mm (Axe Dalam - 280mm)	IC-MM22-AXLE
1b	Internal Axle - 185mm (Axe Dalam - 185mm)	IC-MM22-AX185
2	Worm Wheel (Roda Sawat) - ID = 12mm, OD = 30mm	IC-MM22-WW
3	Spiral Shaft With Two Parts Connected (Skrus Cincang)	IC-MM22-SS-N
4	Knife (Pisau Cincang)	IC-MM22-KNIFE
5	Hole Plate Ø6 (Plat Lubang Ø6)	IC-MM22-HP6
	Hole Plate Ø8 (Plat Lubang Ø8)	IC-MM22-HP8
6	Hand Nut (Nut Tangan)	IC-MM22-WL
7	Capacitor 25uF + 100uF (Kapasitor 25uF + 150uF) = 2pcs	IC-MM22-EC
8	Coil Of Motor (Gegelung Motor)	IC-MM22-MT
9	Power Switch (Suis Elektrik)	IC-MM22-PS
10	Drainer Stopper (Pengulok Daging)	IC-MM22-DS
11	Rubber Stands (Kaki Getah)	IC-MM22-RS
12	Stopper (Penyumbat)	IC-MM22-STOP
13	Connection Sleeve (Lengan Penyambung)	IC-MM22-SL
14	Bearing 51204 (Bearing 51204)	IC-MM22-B
15	2 Tier Big Gear (2 Tier Gear Besar) - ID = 10mm, OD = 82mm	IC-MM22-BG
16	Medium Gear (Gear Tengah) - ID = 19mm, OD = 75mm	IC-MM22-MG
17	Small Gear (Small Gear) - ID = 13mm, OD = 28mm	IC-MM22-SG
18	Motor Amateur (2 Bearing 6203 + Flip Switch)	IC-MM22-WORM
19	Tray (Dulang) - (L x W x D = 387mm x (210+255) x 50mm)	IC-MM22-TRAY
20	Big Oil Seal (Lakri Minyak Besar) - ID = 30mm, OD = 44mm	IC-MM-BOS
	Small Oil Seal (Lakri Minyak Kecil) - ID = 20mm, OD = 34mm	IC-MM-SOS
21	Switch Plastic (Suis Plastik)	IC-BM10-4F7
22	Fan Plate 90mmØ (Plat Kipas 90mmØ)	IC-MM22-FP

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengedar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.

(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya terdapat sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah untuk panduan penggunaan. Butiran data teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak seharusnya mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau untuk tampil dalam sebarang siasatan di hadapan mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)